


# SPECIFICATIEBLAD - 3P 22X58 NEON INDICATOR FUSE HOLDER



Zekeringhouder, Lage spanning, 125 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, 3P, IEC, Neon indicator



Type **3P 22x58 Neon Indicator Fuse Holder**  
Catalog No. **CH223DIU**

## Leveringsprogramma

|                         |   |   |                    |
|-------------------------|---|---|--------------------|
| Assortiment             |   |   | zekering           |
| Basisfunctie            |   |   | zekeringhouder     |
| toepassingsgebied       |   |   | Lage spanning      |
| Nominale bedrijfsstroom | I | A | 125                |
| Nominale spanning       |   |   | AC 690 V           |
| Grootte                 |   |   | 22 x 58 mm         |
| Kenmelder               |   |   | Neon indicator     |
| Aantal polen            |   |   | 3P                 |
| Standaard/goedkeuring   |   |   | IEC                |
| Normen/regelgeving      |   |   | IEC 60269-2<br>EAC |

## Technische gegevens ETIM 8.0

|  |  |    |          |
|--|--|----|----------|
| Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Houder voor cilindrische zekering (EC002705)   |  |    |          |
| Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringen / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007]) |  |    |          |
| Nom. spanning  |  | V  | 690      |
| Montagewijze   |  |    | DIN-rail |
| Voor zekeringsgrootte  |  |    | 22x58 mm |
| Aantal polen   |  |    | 3        |
| Meeschakelende nul   |  |    | Nee      |
| Afsluitbaar  |  |    | Ja       |
| Met verklikker   |  |    | Ja       |
| Breedte in module-eenheden   |  |    | 6        |
| Inbouwdiepte   |  | mm | 51.5     |
| Beschermingsgraad (IP)   |  |    | IP20     |