



Držák pojistek, Nízkonapěťové, 125 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, 4P, IEC, UL

Typ 4P 22x58 Fuse Holder
Catalog No. CH224DU

Dodavatelský program

Produktový sortiment			Příslušenství pojistek
Základní funkce			Držák pojistek
Oblast aplikace			Nízkonapěťové
Stanovený proud	I	A	125
Jmenovité napětí			AC 690 V
Velikost			22 x 58 mm
Ochrana			IP20
Počet pólů			4P
použitelné pro velikost / aplikace			Pojistky C22M a C22G
Standardní / schválení			IEC UL
Standardní/Regulace			IEC 60269-1 IEC 60269-2

Technická data podle ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Holder for cylindrical fuse (EC002705)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalacní zařízení, přístroj / Systémy tavných pojistek / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])			
Nominal voltage		V	690
Mounting method			DIN rail
For fuse size			22x58 mm
Number of poles			4
Concurrently switching neutral conductor			No
Lockable			Yes
With optical defect indication			No
Width in number of modular spacings			8
Built-in depth		mm	51.5
Degree of protection (IP)			IP20