



Portafusibile, Bassa tensione, 125 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, 4P, IEC, UL

Tipo 4P 22x58 Fuse Holder
Catalog No. CH224DU

Programma di fornitura

Assortimento			accessori fusibile
Funzione di base			Portafusibile
campo di validità			Bassa tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	125
Tensione nominale d'impiego			AC 690 V
Grandezza			22 x 58 mm
Protezione			IP20
Numero di poli			4P
Utilizzo			fusibili C22M e C22G
Standard/Approvazione			IEC UL
Standard/Norme			IEC 60269-1 IEC 60269-2

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / Supporto per fusibile cilindrico (EC002705)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Sistemi Fusibili / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [AD1305007])			
tensione nominale		V	690
Tipo di montaggio			Guida DIN
per dimensione del fusibile			22x58 mm
numero di poli			4
conduttore neutro a connessione			no
chiudibile			sì
visualizzazione ottica dei difetti			no
Numero moduli DIN			8
profondità di incasso		mm	51.5
grado di protezione (IP)			IP20