

SCHEMINA TECNICA - MFH 10X38 1 POLE FUSE LINK INDICATOR



Portafusibile, Bassa tensione, 32 A, AC 690 V, 10 x 38 mm, 1P, IEC, con indicatore



Tipo MFH 10x38 1 Pole Fuse link indicator
Catalog No. CHM1DUI-M

Abbildung ähnlich

Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
Funzione di base			Portafusibile
campo di validità			Bassa tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	32
Tensione nominale d'impiego			AC 690 V
Grandezza			10 x 38 mm
Esecuzione indicatore			con indicatore
Numero di poli			1P
Standard/Approvazione			IEC
Standard/Norme			IEC 60269-2

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / Supporto per fusibile cilindrico (EC002705)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Sistemi Fusibili / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])			
tensione nominale		V	690
Tipo di montaggio			Guida DIN
per dimensione del fusibile			10x38 mm
numero di poli			3
conduttore neutro a connessione			no
chiudibile			no
visualizzazione ottica dei difetti			no
Numero moduli DIN			3
profondità di incasso		mm	50
grado di protezione (IP)			IP20