



**Sikringsholder, Lav spenning, 32 A, AC 690 V, 10 x 38 mm, 1P, IEC, med indikator**

**Type** MFH 10x38 1 Pole Fuse link indicator  
**Catalog No.** CHM1DUI-M

Illustrasjon lik

## Leveringsprogram

Produktspekter			Smeltesikring
Basisfunksjon			Sikringsholder
Bruksområde			Lav spenning
Nominell strøm	I	A	32
Nominell spenning			AC 690 V
Størrelse			10 x 38 mm
Statusindikator			med indikator
Antall poler			1P
Standard/Godkjenning			IEC
Standarder/Regulations			IEC 60269-2

## Tekniske data etter ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Holder for glassikring (EC002705)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Holder for cylindrical fuse (ec1@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])			
Nominell spenning			690
Monteringsmetode			DIN-skinne
For sikringsstørrelse			10 x 38 mm
Antall poler			3
Medkoblende nulleleder			Nei
Låsbar			Nei
Optisk feilmelder			Nei
Bredde i antall modullomrom			3
Innbyggingsdybde			50
Beskyttelsesklasse IP			IP20