

SPECIFICATIEBLAD - MFH 10X38 1 POLE FUSE + 1 POLE NEUTRAL



Zekeringhouder, Lage spanning, 32 A, AC 690 V, 10 x 38 mm, 1P + N, IEC



Type MFH 10x38 1 Pole Fuse + 1 Pole Neutral
Catalog No. CHM1DUN-M

Afbeelding soortgelijk

Leveringsprogramma

Assortiment			zekering
Basisfunctie			zekeringhouder
toepassingsgebied			Lage spanning
Nominale bedrijfsstroom	I	A	32
Nominale spanning			AC 690 V
Grootte			10 x 38 mm
Aantal polen			1P + N
Standaard/goedkeuring			IEC
Normen/regelgeving			IEC 60269-2

Technische gegevens ETIM 7.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Houder voor cilindrische zekering (EC002705)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringen / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])			
Nom. spanning		Volt	690
Montagewijze			DIN-rail
Voor zekeringsgrootte			10 x 38 mm
Aantal polen			1
Meeschakelende nul			Nee
Afsluitbaar			Nee
Met verklikker			Ja
Breedte in module-eenheden			1
Inbouwdiepte		Millimeter	50
Beschermingsgraad (IP)			IP20