



Référence **MDB-BI-12060/TWIN/DIN**
 N° de catalogue **195384**

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Systèmes d'enveloppes (y compris coffrets d'installation) (EG000023) / Coffret de distribution (EC000214)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Distribution électrique (y compris petit tableau modulaire) / Petit tableau modulaire (ecl@ss10.0.1-27-14-24-09 [ACN387011])			
mode de pose			saillie
nombre de rangées			6
largeur en nombre de modules			24
type de capot			porte
finition du couvercle			fermé
couvercle/porte transparent(e)			non
matériau du boîtier/corps			aluminium
hauteur		mm	1200
largeur		mm	615
profondeur		mm	265
profondeur d'encastrement		mm	265
hauteur d'encastrement		mm	1200
largeur d'encastrement		mm	615
profondeur intérieure		mm	156
borne de mise à la terre			oui
borne à conducteur neutre			non
rail DIN			oui
avec cadre/support de montage			oui
possibilité de montage en saillie			non
finition CEM			oui
couleur			gris
numéro RAL			7035
indice de protection (IP)			IP55
avec serrure			oui
type de fermeture			autre
porte pour transmission du signal			non