



Installasjonstavle

Type **MDB-BI-12060/TWIN/DIN**
Catalog No. **195384**
EL-Nummer **1702813**

Tekniske data etter ETIM 8.0

Distribution boards (EG000023) / Liten fordelingstavle (EC000214)		
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Electrical distribution system (incl. small distribution board) / Small distribution board (ec1@ss10.0.1-27-14-24-09 [ACN387011])		
Monteringsmetode		Påvegg
Antall rader		6
Bredde i antall modulmellomrom		24
Type avdekning		Dør
Utførelse deksel		Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør		Nei
Kapslingsmateriale		Aluminium
Høyde		1200
Bredde		615
Dybde		265
Innbyggingsdybde		265
Innbyggingshøyde		1200
Innbyggingsbredde		615
Innvendig dybde		156
Earthing terminal block		Ja
Neutral terminal block		Nei
DIN-skinne		Ja
Med monteringsplate		Ja
Utvidelsesmulighet		Nei
EMC-utførelse		Ja
Farge		Grå
RAL-nummer		7035
Beskyttelsesklasse IP		IP55
Med lås		Ja
Type tetning		Andre
Signal passing door		Nei