



Typ
Catalog No.

MDB-BI-12060/TWIN/DIN
195384

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Distribution boards (EG000023) / Small distribution board (EC000214)		
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Rozdzielnica mini / Small distribution board (ecI@ss10.0.1-27-14-24-09 [ACN387011])		
Sposób montażu		Montaż natynkowy
Liczba rzędów		6
Szerokość wyrażona liczbą modułów		24
Rodzaj pokrywy		Drzwi
Wykonanie pokrywy		Zamknięty
Transparent cover/door		Nie
Materiał obudowy		Aluminium
Wysokość		1200
Szerokość		615
Głębokość		265
Głębokość wbudowania		265
Wysokość wbudowania		1200
Szerokość wbudowania		615
Głębokość wewnętrzna		156
Earthing terminal block		Tak
Neutral terminal block		Nie
DIN-rail		Tak
Z płytą montażową		Tak
Extension possible		Nie
EMC-version		Tak
Kolor		Szary
Numer RAL		7035
Stopień ochrony (IP)		IP55
Z zamkiem		Tak
Rodzaj zamknięcia		Inne
Signal passing door		Nie