



Блок предохранителей, 6х3хE27, ВхШхД = 375х375х150 мм

Тип **RS27/I44E**  
Каталог № **001884**

**Программа поставок**


Размеры		мм	
Основная функция			Скомплектованный корпус
Функция продукции			Предохранительный отдельный корпус
Отдельное устройство/законченное устройство			Отдельное устройство
Класс защиты			IP65
Описание			Метрические штамповки во всех боковых стенках Прозрачная крышка с быстроразъемными креплениями Шины РЕ/Н Крышка для защиты от прикосновения с маркировочной полоской Крепежные ленты для настенной установки пломбируемые запоры крышки
Функция			с трехполюсными цоколями перемыкающего предохранителя на токовых шинах, могут быть заменены спереди
Исполнение крышки			прозрачный
ширина		мм	375
Высота		мм	375
Глубина		мм	150
Расчетный рабочий ток	$I_e$	А	25
Номинальное напряжение	$U_e$	В перем. тока	500
Предохранитель макс.		А	25, DII/E27
защищенные предохранителем электрические цепи		Количество	6 x 1-полюсн. 6 x 3-полюсн.
Клеммы РЕ и N число x поперечное сечение		мм <sup>2</sup>	по 2 x (6 - 35) по 18 x (1 - 6)
<b>указания</b>			
<b>E</b>		<b>F</b>	
	1 x M50/32		1 x M63/40
	2 x M40/25		6 x M25/16
	8 x M25/16		10 x M20
	2 x M20		2 x M16
указания ---Шины РЕ/Н Дополнительное оснащение для корпуса предохранителя →№ 090351 Плавкие предохранители, подгоночные вставки и завинчивающиеся крышки →#288934 →#288909 →#100651			

**Технические характеристики согласно ETIM 6.0**

Energy distribution systems (EG000015) / Switch fuse enclosure (EC002277)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical insulation and connecting material / Energy distribution system / Switch fuse enclosure (ecl@ss8.1-27-40-06-24 [ADI674004])			
Number of poles			3
Concurrently switching N-neutral			No
Nominal rated current		А	25
Nominal rated voltage		В	500
Number of groups			6
Protection			Screw fuse

Material housing		Plastic
Degree of protection (IP)		IP65
Height	mm	375
Width	mm	375
Depth	mm	150
Extension possible		Yes
Positioning on rail system		Universal
With transparent cover		Yes

## Размеры



## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

[http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET\\_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Renderii](http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Renderii)  
Сертификат модели: xEnergy Safety Ci

[http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET\\_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Renderii](http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Renderii)  
Экономьте время — мы поможем вам со сборкой

[http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET\\_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Renderii](http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Renderii)  
Информация о товаре: xEnergy Safety Ci