

# FICHE TECHNIQUE - 2P 10X38MFH30A 600V MIDGET - INDICATOR



Porte fusible, Basse tension, 32 A, AC 690 V, 10 x 38 mm, 2P, UL, IEC, with indicator



Référence 2P 10X38MFH30A 600V Midget - indicator  
N° de catalogue CHM2DIU

## Gamme de livraison

Gamme			Equipements complémentaires pour fusibles
Fonction de base			Porte-fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	32
Tension assignée d'emploi			AC 690 V
Facteur de zoom			10 x 38 mm
Voyant indicateur			with indicator
Description			montage sur barre DIN avec codage couleur Conçu pour être utilisé avec un fil résistant à la chaleur jusqu'à 75 °C ou 90 °C fil multibrin fin cosses à fourche avec barres omnibus en peigne Utiliser un conducteur adapté à une température plus élevée avec dimensionnement approprié. Modulaire
Nombre de pôles			2P
Utilisable pour taille			cartouches-fusibles cylindriques pour fusibles petit format
Norme/Agrément			UL IEC
Normes/Réglementations			IEC cULus CCC CSA UR

## Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Support pour fusible cylindrique (EC002705)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Systèmes à fusibles / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss8.1-27-14-21-21 [ADI305004])			
pour taille de fusible			10x38 mm
nombre de pôles			2
conducteur neutre branché simultanément			non