




Type
Catalog No.

V/EA/SVB-T0
062638

Leveringsprogram

Grunnfunksjon			Monteringssett
Funksjon			monteringssett for hovedbryter
			utelukkende for hovedbryter med hengelåssperre
kan brukes for			T0-.../E, .../Z T3-.../E, .../Z
kan brukes for			T0 up to max. 4 contact units T3 up to max. 6 contact units
			rød/gul
Type			Med rødt roterende håndtak og gul låsering
Nødstoppbryter av / nødstop			som nødutkoblings-/nødstopfunksjon
Brytevinkel		°	90
Funksjon			

Merknader for ombygging av innbyggingsbryter T.../E til innbyggings-hovedbryter T.../EA/SVB...
for ombygging av bakmontert bryter T.../Z (med frontplate FS908) til bakmontert hovedbryter forriglet T.../V/SVB

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon			
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt	I_n	A	0
Tapseffekt per pol, strømvhengig	P_{vid}	W	0
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømvhengig	P_{vid}	W	0
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm	P_{vs}	W	0
Avleveringskapasitet for tapseffekt	P_{ve}	W	0
Omgivelsestemperatur ved drift min.		°C	-25
Omgivelsestemperatur ved drift maks.		°C	50
Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439			
10.2 Fasthet for materialer og deler			
10.2.2 Korrosjonsbestandighet			
10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe			
10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme			
10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme			
10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling			
10.2.5 Løfting			
10.2.6 Slagtest			
10.2.7 Påskrifter			
10.3 Kapslingsgrad for kapper			
10.4 Luft- og krypestrømlengder			
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt			
10.6 Montering av driftsmidler			
10.7 Innvendige strømkretser og forbindelser			
10.8 Kabeltilkoblinger for ledere som føres inn utenfra			
10.9 Isolasjonsegenskaper			
10.9.2 Arbeidsfrekvent spenningsfasthet			
10.9.3 Støtspenningsfasthet			

10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial		Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.10 Oppvarming		Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
10.11 Kortslutningsstyrke		Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet		Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.13 Mekanisk funksjon		Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.


Tekniske data etter ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Tilbehør for lavspening brytersystemer (EC002498)		
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Component for low-voltage switch technology (accessories) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])		
Type tilbehør/reservedel		Montasjesett
Tilbehør		Ja
Reservedel		Nei

Godkjenninger

North America Certification		UL/CSA certification not required
-----------------------------	--	-----------------------------------

Dimensjoner



$$d = 4 - 8 \text{ mm}$$

$$b + d \leq 47 \text{ mm}$$

$$d = 0.16 - 0.31''$$

$$b + d \leq 1.85''$$

≤ 3 padlocks

Mer produktinformasjon (forbindelser)

IL03406009Z (AWA2100-1737) Tilbehør for kontaktorer > 170 A	
IL03406009Z (AWA2100-1737) Tilbehør for kontaktorer > 170 A	https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03406009Z2021_08.pdf
IL03407045Z (AWA2100-2302) Kablingssett	
IL03407045Z (AWA2100-2302) Kablingssett	https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03407045Z2021_09.pdf
Teknisk oversikt kambryter, omkoblingsbryter	http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=4.2
Systemoversikt kambryter T	http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=4.4
Systemoversikt omkoblingsbryter P	http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=4.6
Nøkkel til delenumre kambryter	http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=4.8
Nøkkel til delenumre omkoblingsbryter	http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=4.8
Brytere til ATEX	http://www.coopercrouse-hinds.eu/en/products/25-ex-safety-and-main-current-switches.html