



**Flens, forpregning, 18x M16, 4x M20, HxBxD=116x250x23mm**

**Type** FL3-1  
**Catalog No.** 088425  
**EL-Nummer** 4132065


**Leveringsprogram**

Sortiment			xEnergy Safety Ci
Grunnfunksjon			Tomt skap
Produktfunksjon			Tilleggsutstyr tomme skap
Tilbehør			Flens
Frittstående/komplett enhet			Byggekløssystem
Beskrivelse			innskummet, fanget tetning hurtig montasje gjennom kileforbindelse (inkludert i leveringsomfanget)
kan brukes for husmål			250 mm
Kabelinnføring			18 x M16, 4 x M20

**Tekniske data etter ETIM 8.0**

Distribution boards (EG000023) / Innføringsflens for små kapslinger/instrumentskap (EC000211)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Electrical distribution system (incl. small distribution board) / Gland plate for small distribution boards/switchgear cabinets (ecl@ss10.0.1-27-14-24-21 [ADI315007])			
Modell / utførelse			Nippel
Type			Rett
Bredde			204
Høyde			116
Dybde			23
Materiale			Kunststoff
Overflatebeskyttelse			Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA)			Andre
Fortrykt			Ja
Antall kontaktåpninger			0
Gjengetype			Metrisk
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG			16 - 20

## Dimensjoner



## Mer produktinformasjon (forbindelser)

### AWA3100-0566 Isolasjonsmaterialflens

AWA3100-0566 Isolasjonsmaterialflens	<a href="https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/05660286.pdf">https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/05660286.pdf</a>
Produsenterklæring CI-RoHS	<a href="https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/PDF/2013-01-31_Ci_RoHS.pdf">https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/PDF/2013-01-31_Ci_RoHS.pdf</a>
Samsvarserklæring	<a href="https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/PDF/ci_ce.pdf">https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/PDF/ci_ce.pdf</a>
allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=La modellsertifisering xEnergy sikkerhet Ci	<a href="http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&amp;allowInterrupt=1&amp;RevisionSelectionMethod=La">http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&amp;allowInterrupt=1&amp;RevisionSelectionMethod=La</a>
allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=La Spar tid - vi bistår med fagmessig forhåndsmontering	<a href="http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&amp;allowInterrupt=1&amp;RevisionSelectionMethod=La">http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&amp;allowInterrupt=1&amp;RevisionSelectionMethod=La</a>
allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=La produktinformasjon xEnergy sikkerhet Ci	<a href="http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&amp;allowInterrupt=1&amp;RevisionSelectionMethod=La">http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&amp;allowInterrupt=1&amp;RevisionSelectionMethod=La</a>
verktøy for beregning av strømtap for koblingsenhetskombinasjoner	<a href="http://www.eaton.eu/DE/Europe/Electrical/CustomerSupport/ConfigurationTools/TCTool/index.htm">http://www.eaton.eu/DE/Europe/Electrical/CustomerSupport/ConfigurationTools/TCTool/index.htm</a>
konfigurator - xEnergy-familien	<a href="http://www.eaton.eu/DE/Europe/Electrical/CustomerSupport/ConfigurationTools/xEnergyMainSupport/index.htm">http://www.eaton.eu/DE/Europe/Electrical/CustomerSupport/ConfigurationTools/xEnergyMainSupport/index.htm</a>