

**NEN aansluitkast, leeg**

Type HTN205
Catalog No. 1909939
Alternate Catalog No. HTN205


Leveringsprogramma

Assortiment			Aansluitcombinaties
Subassortiment			Aansluitkasten, leeg, voor inbouw van apparatuur
Beschrijving			Aansluitkast, volgens NEN 3249, leeg
Beschrijving			Lege aansluitkast met afmetingen en openingen volgens NEN 3249 Voorzien van kunststof DIN-profiel met inbouwhoogte 70 mm Deksel is verzegelbaar Voorzien van 2 parkeerklampen voor inkomende fasen L2 en L3 Onder en boven voorzien van poortopening 160 mm
Serie			Systeem 55
Afmetingen		mm	220 x 275
Levering informatie			Inclusief bevestigingsschroeven voor bevestiging aansluitkast op achterwand Inclusief koppelstift voor bevestiging aan meterbord Inclusief afdichtprofiel voor in deksel Inclusief 3 uitneembare DIN-railverhogers (21 mm hoog x 36 mm breed)

Technische gegevens ETIM 6.0

Verdeelsystemen (incl. installatiekasten) (EG000023) / Installatiekast leeg (EC000058)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Kleine verdeelkast / Empty cabinet (small distribution board) (ecl@ss8.1-27-14-24-08 [ACN385008])			
Montagewijze			Opbouw (stucwerk)
Soort afdekking			Geen
Uitvoering deksel			Met uitsparing
Type deur			Geen
Transparant deksel/deur			Nee
Met slot			Nee
Nom. stroom (In)		A	63
Hoogte		mm	105
Breedte		mm	220
Diepte		mm	95
Inbouwdiepte		mm	72
Inwendige diepte		mm	90
Plaatdikte kast		mm	3
Plaatdikte deur/deksel		mm	5
RAL-nummer			9005
Aantal modulen			1
Aantal rijen			1
Breedte in module-eenheden			12
Aantal uitsparingen voor flensplaten			2
Aanbouwmogelijkheid			Ja
Aantal leidinginvoeringen			0
Materiaal behuizing			Kunststof
Oppervlaktebescherming			Overig
Met montageplaat			Nee
Geschikt voor buitengebruik			Nee
Geschikt voor bliksembeveiliging			Ja
Beschermingsgraad (IP)			IP3X
Beschermingsklasse			I
Slagvastheid			Overig
Functiebehoud			Overig

Afmetingen



Overige productinformatie (links)

nieuwe artikelnummers en typenummers

https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/PDF/NL/Conversielijst_Systeem55_oud_nieuw.pdf