







Morsetto per collegamento cavo 1.5-16mm², f. 5mm

Referencia **AKU16/5**
Catalog No. **107187**

Programma di fornitura

Assortimento			sistema 60-mm Sistema Compact
Funzione di base			Tecnica di collegamento
Sotto gamma			morsetti universali per collegamento cavi
Descrizione			con molla di fermo integrata, vano morsetti aperti e vite di serraggio imperdibile
Vano morsetto L x H		mm	7.5 x 7.5
Ampiezza		mm	11.5
Corrente nominale d'impiego	I _e	A	180
conduttori			1.5 - 16 mm ² AWG 14 - AWG 6. fissaggio diretto:  # 8 x 6 x 0,5 mm
utilizzabile per			Tutte le sbarre piatte con spessore 5 mm

Note

- Conduttori circolari rigidi
-  Conduttori circolari flessibili con puntalino adeguatamente crimpato
-  Conduttori circolari flessibili
-  Conduttori settoriali rigidi
-  Conduttori settoriali flessibili
- # Bandella in rame
-  Barra in Cu

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

Conmutadores en baja tensión (EG000017) / Terminal para pletina/barra de cobre (EC000001)		
Tecnología electrónica, de automatización y de mando de procesos / Instalación eléctrica, equipo / Borne (excepto cable aéreo) / Borne de riel colectora (ecl@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])		
Grosor de pletina		Millimeter5 - 5
Anchura de pletina		Millimeter0 - 0
Apto para		Raíl plana
Anchura de la abrazadera		Millimeter11.5
Sección transversal máxima del conductor		Square millimeter 16
Intensidad de funcionamiento máxima I _e		Ampere 180
Compatible para conexión conductor redondo		Si
Compatible para conexión conductor redondo		Si
Compatible para conexión conductor de banda		Si

Approvazioni

Product Standards		UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking
UL File No.		E307559
UL Category Control No.		NMTR2, NMTR8
CSA File No.		236217

CSA Class No.		3211-37
North America Certification		UL recognized, CSA certified
Conditions of Acceptability		Refer to approbation report
Specially designed for North America		No
Suitable for		Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker		Refer to approbation report
Max. Voltage Rating		600 V AC
Degree of Protection		Feeder circuits

Dimensioni

