









Aderaansluitklem 1.5-16mm², v. 5mm

Referencia **AKU16/5**
 Catalog No. **107187**

Leveringsprogramma

Assortiment			60-mm-systeem Compact systeem
Basisfunctie			Aansluitings- en verbindingstechniek
Subassortiment			Universele kabel aansluitklemmen
Beschrijving			Met geïntegreerde bevestigingsveer, geopende klemruimte en onverliesbare klemschroef
Klemmenruimte B x H		mm	7.5 x 7.5
breedte		mm	11.5
Nominale bedrijfsstroom	I _e	A	180
geleider			1.5 - 16 mm ² AWG 14 - AWG 6. direct geklemd:    # 8 x 6 x 0,5 mm
Toepasbaar voor			Alle 5 mm dikke bands
aanwijzingen			
<input type="radio"/> Rondkabel eenaderig			
 Rondkabel soepel met deskundig opgeperste adereindhuls			
 Rondkabel meeraderig			
 Sectorkabel eenaderig			
 Sectorkabel meeraderig			
# CU-band			
 Cu-rail			

Technische gegevens ETIM 7.0

Commutadores en baja tensión (EG000017) / Terminal para pletina/barra de cobre (EC000001)			
Tecnología electrónica, de automatización y de mando de procesos / Instalación eléctricas, equipo / Borne (excepto cable aéreo) / Borne de riel colectora (ecl@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])			
Grosor de pletina		Millimeter	5 - 5
Anchura de pletina		Millimeter	0 - 0
Apto para			Raíl plana
Anchura de la abrazadera		Millimeter	11.5
Sección transversal máxima del conductor		Square millimeter	16
Intensidad de funcionamiento máxima I _e		Ampere	180
Compatible para conexión conductor redondo			Si
Compatible para conexión conductor redondo			Si
Compatible para conexión conductor de banda			Si

Goedkeuringen

Product Standards			UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking
UL File No.			E307559
UL Category Control No.			NMTR2, NMTR8

CSA File No.		236217
CSA Class No.		3211-37
North America Certification		UL recognized, CSA certified
Conditions of Acceptability		Refer to approbation report
Specially designed for North America		No
Suitable for		Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker		Refer to approbation report
Max. Voltage Rating		600 V AC
Degree of Protection		Feeder circuits

Afmetingen

