



Self-monitoring contact elements, Screw terminals, Base fixing, 1 N/O, 2 NC, 24 V 3 A



Referencia M22-KC02SMC10
Catalog No. 121720
Alternate Catalog No. M22-KC02SMC10Q

Delivery program

Basic function accessories		Self-monitoring contact elements
Description		The N/O is actuated when mounted on the pushbutton.
Connection technique		Screw terminals
Fixing		Base fixing
Degree of Protection		IP20
Connection to SmartWire-DT		no
Approval		
Contacts		
N/O = Normally open		1 N/O
N/C = Normally closed		2 NC
Notes		= safety function, by positive opening to IEC/EN 60947-5-1
Actuator travel and actuation force as per DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1		
	mm	4.8
Maximum travel	mm	5.7
Minimum force for positive opening	N	30
Contact sequence		
Contact travel diagram, stroke in connection with front element		
Contact diagram		
Configuration		
Connection technique		Screw terminals

Technical data

General		
Standards		IEC 60947-5-1
Actuating force	n	≤ 10

Operating torque (screw terminals)	Nm	≤ 0.8
Degree of Protection		IP20
Climatic proofing		Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78 Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30
Ambient temperature		
Open	°C	-25 - +70
Terminal capacities	mm ²	
Solid	mm ²	0.75 - 2.5
Stranded	mm ²	0.5 - 2.5
Flexible with ferrule	mm ²	0.5 - 1.5

Contacts

Rated impulse withstand voltage	U _{imp}	V AC	6000
Rated insulation voltage	U _i	V	500
Overvoltage category/pollution degree			III/3
Max. short-circuit protective device			
Fuseless		Type	PKZM0-10/FAZ-B6/1
Fuse	gG/gL	A	10

Switching capacity

Rated operational current	I _e	A	
AC-15			
115 V	I _e	A	6
220 V 230 V 240 V	I _e	A	6
380 V 400 V 415 V	I _e	A	4
500 V	I _e	A	2
DC-13			
24 V	I _e	A	3
42 V	I _e	A	1.7
60 V	I _e	A	1.2
110 V	I _e	A	0.6
220 V	I _e	A	0.3

Auxiliary contacts

Rated conditional short-circuit current	I _q	kA	1
---	----------------	----	---

Design verification as per IEC/EN 61439

Datos técnicos para la verificación del diseño			
Intensidad asignada de empleo para disipación térmica específica	I _n	A	6
Disipación térmica por polo, en función de la intensidad	P _{vid}	W	0.11
Disipación térmica del equipo, en función de la intensidad	P _{vid}	W	0
Disipación térmica estática, en función de la intensidad	P _{vs}	W	0
Capacidad de disipación térmica	P _{diss}	W	0
Temperatura ambiente mínima de funcionamiento		°C	-25
Temperatura ambiente máxima de funcionamiento		°C	70
Verificación de diseño IEC / EN 61439			
10.2 Resistencia de materiales y piezas			
10.2.2 Resistencia a la corrosión			
			Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios			
			Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verificación de la resistencia de los materiales aislantes en condiciones de calor normales			
			Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Verificación de la resistencia de los materiales aislantes al calor excesivo y al fuego debido a los efectos eléctricos internos			
			Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)			
			Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.5 Elevación			
			No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.2.6 Impacto mecánico			
			No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.2.7 Incripciones			
			Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes			
			No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.

10.4 Distancias de separación y fuga		Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas		No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación		No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos		Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos		Es responsabilidad del cuadrista.
10.9 Propiedades de aislamiento		
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación		Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 Tensión de impulso soportada		Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante		Es responsabilidad del cuadrista.
10.10 Aumento de la temperatura		El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de calor para los dispositivos.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos		Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 Compatibilidad electromagnética		Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 Función mecánica		El dispositivo cumple los requisitos, siempre que se observe la información del folleto de instrucciones (IL).

Technical data ETIM 7.0

Conmutadores en baja tensión (EG000017) / Bloque de contactos auxiliares (EC000041)		
Tecnología electrónica, de automatización y de mando de procesos / Tecnología de conmutación de baja tensión / Componente para tecnología de conmutación de baja tensión / Bloque de conmutación auxiliar (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])		
Número de contactos como contacto de intercambio		0
Número de contactos como contacto normalmente abierto		1
Número de contactos como contacto normalmente cerrado		2
Número de interruptores de señal de fallo		0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V	Ampere	6
Tipo de conexión de eléctrica		Conexión enroscada
Modelo		Montaje superior
Método de montaje		Fijación de suelo
Soporte para lámpara		Ninguno

Approvals

Product Standards		IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.		E340491
UL Category Control No.		NISD
CSA File No.		012528_C_000
CSA Class No.		3211-03
North America Certification		UL listed, CSA certified
Degree of Protection		UL/CSA Type: -

Additional product information (links)

IL04716005Z RMQ-Titan: Emergency stop buttons, Emergency stop buttons	
IL04716005Z RMQ-Titan: Emergency stop buttons, Emergency stop buttons	https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716005Z.pdf
IL04716002Z RMQ-Titan System	
IL04716002Z RMQ-Titan System	https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716002Z2021_07.pdf
DGUV Test Mark Customer Information	http://www.dguv.de/medien/dguv-test-medien/_pdf_zip_doc_ppt/agb-und-pzo/dguv_test_zeichen_infoblatt_kunden.pdf