


Opt. sensor, DC, 18mm, metall, 2mtr tilk
Type E58-18DP100-HD
Catalog No. 135664
Alternate Catalog No. E58-18DP100-HD

Leveringsprogram

Grunnfunksjon			Optiske sensorer
Sortiment			E58 Harsh Duty serie
Tilkoblingsmuligheter			2 m tilkoblingsledning
Byggeform (ytre mål)		mm	M18 x 1
Måledriftsspennning	U_e		10 - 30 V DC
Nominell svitsjeavstand	S_n	mm	100
Beskrivelse			med bakgrunnsavblending (Perfect Prox)
Tilkobling			4-tråds
Funksjon			Reflekslysknapper
Lystype			synlig rød
Material			Stainless steel
Koblingstype			NPN PNP
Bryterprinsipp			mørkt brytende
Merknad relevant for eksport til Nord-Amerika			
Product Standards UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking			
UL File No. E166051			
UL Category Control No. NRKH, NRKH7			
CSA File No. UL report applies to both Canada and US			
CSA Class No. –			
North America Certification UL listed, certified by UL for use in Canada			
Max. Voltage Rating 30 V DC			
Degree of Protection IEC: IP68, IP69K; UL/CSA Type: 1, 2, 3, 3R, 3S, 4, 4x, 6, 6P, 12, 12K, 13			

Tekniske data

Generelt

Standarder og bestemmelser			IEC/EN 60947-5-2
Omgivelsestemperatur			-40 - +55
Motstand mot mekanisk støt		g	100 Støtvarighet 3 ms
Kapslingsklasse			IP69

Parametere

Nominell svitsjeavstand			
Nominell svitsjeavstand	S_n	mm	100
Rekkevidde		mm	≤ 0.1
Måledriftsspennning	U_e		10 - 30 V DC
Nominell strøm	I_e	mA	< PNP: 100 NPN: 250
Svartid		ms	1
visning av koblingstilstand		LED	rød
Beskyttelsesfunksjoner			Kortslutningsvern Beskyttelse mot polvending Beskyttelse mot kabelbrudd
Tilkobling			4-tråds
Byggeform			
Byggeform (ytre mål)		mm	M18 x 1
Tilkoblingsmuligheter			2 m tilkoblingsledning
Material			Stainless steel

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon		
Omgivelsestemperatur ved drift min.	°C	-40
Omgivelsestemperatur ved drift maks.	°C	55

Tekniske data etter ETIM 7.0

Sensorer (EG000026) / Fotocelle med bakgrunnsavblending (EC002719)		
Electric engineering, automation, process control engineering / Binary sensor technology, safety-related sensor technology / Optoelectronic sensor / Light scanner w. background masking (ecl@ss10.0.1-27-27-09-04 [AKP253013])		
Justeringsområde	Millimeter	0 - 100
Rekkevidde	Millimeter	0 - 0
Triangulering		Bakgrunnsnedtoning
Feilindikering på forhånd		Nei
Med tidsfunksjon		Nei
Nominell koblingsavstand	Millimeter	100
Maks koblingsavstand	Millimeter	127
Maks utgangsstrøm	Milli-Amp	250
Reflektor inkludert i leveringsomfanget		Nei
Analog utgang 0 V ... 10 V		Nei
Analog utgang 0 mA ... 20 mA		Nei
Analog utgang 4 mA ... 20 mA		Nei
Analog utgang -10 V ... 10 V		Nei
Med annen analogutgang		Nei
Installasjonsprosedyre		Andre
Med kommunikasjonsgrensesnitt analog		Nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt AS-Interface		Nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt CANOpen		Nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt DeviceNet		Nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt Ethernet		Nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt INTERBUS		Nei
Med kommunikasjonsgrensesnittet PROFIBUS		Nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232		Nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 422		Nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485		Nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt SSD		Nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt SSI		Nei
Antall halvlederutganger med signalfunksjon		2
Antall kontaktstyrte utganger med signalfunksjon		0
Antall beskyttende halvlederutganger		0
Antall beskyttende kontaktstyrte utganger		0
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon		Andre
Type strømtilkobling		Kabel
Type bryterutgang		PNP/NPN
Type bryterelement		Andre
Drift-sikkerhetsklasse		Kapslingsgrad 2
Ekspløsningsvernskategori for gass		Uten
Ekspløsningsvernskategori for støv		Uten
Konstruksjonstype kapsling		Sylinder, gjenget
Sensorens bredde	Millimeter	0
Sensorens diameter	Millimeter	18
Sensorens høyde	Millimeter	0
Sensorens lengde	Millimeter	80
Tastefunksjon		Lysavhengig
Materiale i optisk flate		Glass
Kapslingsmateriale		Metall

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang	Milli-Amp	0
Min. reflektoravstand	Millimeter	0
Omgivelsestemperatur	Grad Celsius	-40 - 55
Reaksjonstid	Millisekund	0
Sikkerhetsfeltets overføringsområde	Meter	0
Omkoblingsfrekvens	Hertz	500
Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1		
Brytespenning av OSSD i høy tilstand	Volt	30
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ	Volt	0 - 0
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ	Volt	0 - 0
Nominell matespenning Us ved DC	Volt	10 - 30
Spenningsstype		DC
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter		Nei
Laserbeskyttelsesklasse		Uten
Bølgelengde for sensor	Nanometer	60
Lystype		Andre
Lys-spot	Kvadratmeter	0
AWG-nummer		22
Materiale i kabeldeksel		PVC (Polyvinylklorid)
Med omstartspærre		Nei
For sikkerhetsfunksjoner		Nei
Beskyttelsesklasse IP		IP67

Godkjenninger

Product Standards		UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking
UL File No.		E166051
UL Category Control No.		NRKH, NRKH7
CSA File No.		UL report applies to both Canada and US
CSA Class No.		-
North America Certification		UL listed, certified by UL for use in Canada
Max. Voltage Rating		30 V DC
Degree of Protection		IEC: IP68, IP69K; UL/CSA Type: 1, 2, 3, 3R, 3S, 4, 4x, 6, 6P, 12, 12K, 13

Dimensjoner

