


Opt. sensor, DC, 30mm, metall, 2mtr tilk

Type	E58-30RP10-HD
Catalog No.	135684
Alternate Catalog No.	E58-30RP10-HD

Leveringsprogram

Grunnfunksjon			Optiske sensorer
Sortiment			E58 Harsh Duty serie
Tilkoblingsmuligheter			2 m tilkoblingsledning
Byggeform (ytre mål)		mm	M30 x 1,5
Måle-driftsspennning	U_e		10 - 30 V DC
Nominell svitsjeavstand	S_n	mm	10000
Beskrivelse			polarisert lys for kombinasjon med reflektor
Tilkobling			4-tråds
Funksjon			Refleksfotoceller
Lystype			synlig rød
Material			Stainless steel
Koblingstype			NPN PNP
Bryterprinsipp			mørkt brytende

Merknad relevant for eksport til Nord-Amerika

Product Standards UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking

UL File No. E166051

UL Category Control No. NRKH, NRKH7

CSA File No. UL report applies to both Canada and US

CSA Class No. –

North America Certification UL listed, certified by UL for use in Canada

Max. Voltage Rating 30 V DC

Degree of Protection IEC: IP68, IP69K; UL/CSA Type: 1, 2, 3, 3R, 3S, 4, 4x, 6, 6P, 12, 12K, 13

Tekniske data

Generelt

Standarder og bestemmelser			IEC/EN 60947-5-2
Omgivelsestemperatur			-40 - +55
Motstand mot mekanisk støt		g	100 Støtvarighet 3 ms
Kapslingsklasse			IP69

Parametere

Nominell svitsjeavstand			
Nominell svitsjeavstand	S_n	mm	10000
Rekkevidde		mm	≤ 10
Måle-driftsspennning	U_e		10 - 30 V DC
Nominell strøm	I_e	mA	< 100
Svartid		ms	1.6
visning av koblingstilstand		LED	rød
Beskyttelsesfunksjoner			Kortslutningsvern Beskyttelse mot polvending Beskyttelse mot kabelbrudd
Tilkobling			4-tråds
Byggeform			
Byggeform (ytre mål)		mm	M30 x 1,5
Tilkoblingsmuligheter			2 m tilkoblingsledning
Material			Stainless steel

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon		
Omgivelsestemperatur ved drift min.	°C	-40
Omgivelsestemperatur ved drift maks.	°C	55

Tekniske data etter ETIM 7.0

Sensorer (EG000026) / Fotocelle (EC002717)		
Electric engineering, automation, process control engineering / Binary sensor technology, safety-related sensor technology / Optoelectronic sensor / Reflection light barrier (ecI@ss10.0.1-27-27-09-02 [AKP251013])		
Feilindikering på forhånd		Nei
Med tidsfunksjon		Nei
Nominell koblingsavstand	Millimeter	10000
Maks koblingsavstand	Millimeter	0
Maks utgangsstrøm	Milli-Amp	100
Reflektor inkludert i leveringsomfanget		Nei
Analog utgang 0 V ... 10 V		Nei
Analog utgang 0 mA ... 20 mA		Nei
Analog utgang 4 mA ... 20 mA		Nei
Analog utgang -10 V ... 10 V		Nei
Med annen analogutgang		Nei
Installasjonsprosedyre		Andre
Med kommunikasjonsgrensesnitt analog		Nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt AS-Interface		Nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt CANOpen		Nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt DeviceNet		Nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt Ethernet		Nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt INTERBUS		Nei
Med kommunikasjonsgrensesnittet PROFIBUS		Nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232		Nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 422		Nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485		Nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt SSD		Nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt SSI		Nei
Antall halvlederutganger med signalfunksjon		2
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon		0
Antall beskyttende halvlederutganger		0
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger		0
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon		
Type strømtilkobling		Kabel
Type bryterutgang		PNP/NPN
Type bryterelement		Andre
Drift-sikkerhetsklasse		
Eksplisjonsvernskategori for gass		Uten
Eksplisjonsvernskategori for støv		Uten
Konstruksjonstype kapsling		Kubisk
Sensorens bredde	Millimeter	0
Sensorens diameter	Millimeter	30
Sensorens høyde	Millimeter	0
Sensorens lengde	Millimeter	111
Tastefunksjon		Lysavhengig
Materiale i optisk flate		Glass
Kapslingsmateriale		Metall
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang	Milli-Amp	0
Min. reflektoravstand	Millimeter	0

Omgivelsestemperatur	Grad Celsius	40 - 55
Reaksjonstid	Millisekunder	0
Sikkerhetsfeltets overføringsområde	Meter	0
Omkoblingsfrekvens	Hertz	312
Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1		
Brytespenning av OSSD i høy tilstand	Volt	30
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ	Volt	0 - 0
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ	Volt	0 - 0
Nominell matespenning Us ved DC	Volt	10 - 30
Spenningsstype		DC
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter		Nei
Laserbeskyttelsesklasse		Uten
Bølgelengde for sensor	Nanometer	0
Lystype		Andre
Lys-spot	Kvadratmillimeter	
Med omstartspærre		Nei
For sikkerhetsfunksjoner		Nei
Beskyttelsesklasse IP		IP67
Beskyttelsesgrad (NEMA)		4X

Godkjenninger

Product Standards		UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking
UL File No.		E166051
UL Category Control No.		NRKH, NRKH7
CSA File No.		UL report applies to both Canada and US
CSA Class No.		-
North America Certification		UL listed, certified by UL for use in Canada
Max. Voltage Rating		30 V DC
Degree of Protection		IEC: IP68, IP69K; UL/CSA Type: 1, 2, 3, 3R, 3S, 4, 4x, 6, 6P, 12, 12K, 13

Dimensjoner

