



Zapora świetlna jednorazowa, uczestnik, $S_n=250m$, 4L, 10-30VDC, NPN, PNP, M30, metal, przewód 2m

Typ **E58-30TS250-HA**
 Catalog No. **135696**
 Alternate Catalog No. **E58-30TS250-HA**

Program dostaw

Funkcja podstawowa			Czujniki optyczne
Asortyment			E58 seria Harsh Duty
Możliwości podłączenia			Przewód przyłączeniowy 2 m
Konstrukcja (wymiary zewnętrzne)		mm	M30 x 1,5
Znamionowe napięcie pracy	U_e		10 - 30 V DC
Wymiarowy odstęp załączania	S_n	mm	250000
Opis			Nadajnik (do kombinacji z odbiornikiem)
przyłącze			4-przewodowe
Funkcja			zapora świetlna jednorazowa
Rodzaj światła			widoczny czerwony
Material			Stal nierdzewna
Rodzaj połączenia			NPN PNP
Informacje istotne w przypadku eksportu na rynek Północnej Ameryki			
Product Standards UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking			
UL File No. E166051			
UL Category Control No. NRKH, NRKH7			
CSA File No. UL report applies to both Canada and US			
CSA Class No. –			
North America Certification UL listed, certified by UL for use in Canada			
Max. Voltage Rating 30 V DC			
Degree of Protection IEC: IP68, IP69K; UL/CSA Type: 1, 2, 3, 3R, 3S, 4, 4x, 6, 6P, 12, 12K, 13			

Dane Techniczne

Dane ogólne

Normy i przepisy			IEC/EN 60947-5-2
Temperatura otoczenia			-40 - +55
Wytrzymałość uderowa mechaniczna		g	100 Czas udaru 3 ms
Stopień ochrony			IP69

Parametry

Znamionowa strefa działania			
Wymiarowy odstęp załączania	S_n	mm	250000
Zasięg		mm	≤ 250
Znamionowe napięcie pracy	U_e		10 - 30 V DC
Znamionowy prąd pracy	I_e	mA	< 100
Czas odpowiedzi		ms	1.6
Wskaźnik napięcia roboczego		LED	czerwona
Funkcje zabezpieczające			Ochrona przeciwzwarciowa Ochrona przeciwzwarciowa Ochrona przed przerwaniem przewodu
przyłącze			4-przewodowe
Wykonanie			
Konstrukcja (wymiary zewnętrzne)		mm	M30 x 1,5
Możliwości podłączenia			Przewód przyłączeniowy 2 m
Material			Stal nierdzewna

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji		
Robocza temperatura otoczenia min.	°C	-40
Robocza temperatura otoczenia maks.	°C	55

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Czujniki (EG000026) / Bariera świetlna jednokierunkowa (EC002716)		
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Czujniki binarne, czujniki bezpieczeństwa, technika pomiarowa produkcyjna / Czujnik optoelektroniczny / Fotokomórka jednokierunkowa (ecl@ss10.0.1-27-27-09-01 [AKP250013])		
Zasięg przesyłu w systemie jednokierunkowym		Nadajnik
Kąt otwarcia	°	0
Sygnalizacja stanu przedawaryjnego		Nie
Z funkcją czasową		Nie
Nominalna strefa działania	mm	250000
Maksymalna strefa działania	mm	0
Maksymalny prąd wyjściowy	mA	0
Reflektor (odbłyśnik) dostarczany z czujnikiem		Nie
Wyjście analogowe 0 V ... 10 V		Nie
Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA		Nie
Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA		Nie
Wyjście analogowe -10 V ... +10 V		Nie
Z innym wyjściem analogowym		Nie
Procedura strojenia		Inne
Z analogowym interfejsem komunikacyjnym		Nie
Z interfejsem komunikacyjnym AS-Interface		Nie
Z interfejsem komunikacyjnym CANOpen		Nie
Z interfejsem komunikacyjnym DeviceNet		Nie
Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet		Nie
Z interfejsem komunikacyjnym INTERBUS		Nie
Z interfejsem komunikacyjnym PROFIBUS		Nie
Z interfejsem komunikacyjnym RS-232		Nie
Z interfejsem komunikacyjnym RS-422		Nie
Z interfejsem komunikacyjnym RS-485		Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSD		Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSI		Nie
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji		0
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji		0
Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych		0
Liczba zabezpieczonych wyjść przekaźnikowych		0
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa		Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego		Kabel
Sposób łączenia na wyjściu		Inne
Rodzaj funkcji przełączania		Inne
Klasa ochronności elementów eksploatacyjnych		Klasa ochronności 2
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów		Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów		Brak
Rodzaj konstrukcji obudowy		Cylinder gwintowany
Szerokość czujnika	mm	0
Średnica czujnika	mm	30
Wysokość czujnika	mm	0
Długość czujnika	mm	111
Tryb pracy czujnika		Tryb jasny/ciemny
Rodzaj materiału powierzchni optycznej		Szkoło
Materiał obudowy		Metal
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym	mA	0
Minimalna odległość reflektora (odbłyśnika)	mm	0

Temperatura otoczenia	°C	40 - 55
Czas reakcji	ms	1.6
Zasięg działania	m	0
Częstotliwość przełączania	Hz	312
Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1		
Napięcie przełączania OSSD w stanie „wysokim”	V	30
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	V	0 - 0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	V	0 - 0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	V	10 - 30
Rodzaj napięcia		DC
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego		Nie
Klasa bezpieczeństwa lasera		Brak
Długość fali sensora	nm	660
Rodzaj światła		Inne
Plamka świetlna	mm ²	0
Średnica przewodu według AWG		0
Rodzaj materiału osłony przewodu		Inne
Z blokadą ponownego zadziałania		Nie
Do układów bezpieczeństwa		Nie
Stopień ochrony (IP)		IP67
Stopień ochrony (NEMA)		4X

Aprobaty

Product Standards		UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking
UL File No.		E166051
UL Category Control No.		NRKH, NRKH7
CSA File No.		UL report applies to both Canada and US
CSA Class No.		–
North America Certification		UL listed, certified by UL for use in Canada
Max. Voltage Rating		30 V DC
Degree of Protection		IEC: IP68, IP69K; UL/CSA Type: 1, 2, 3, 3R, 3S, 4, 4x, 6, 6P, 12, 12K, 13

Wymiary

