





Blitzlichtmodul, orange, LED, 230 V

Typ SL4-FL230-A
Katalog Nr. 171372
Alternate Catalog No. SL4-FL230-A

Lieferprogramm

| | | | |
|----------------------------|-------|---|---|
| Sortiment | | | Signalsäulen SL |
| Grundfunktion | | | Blitzlichtmodul |
| Schutzart | | | IP66 |
| Bemessungsbetriebsspannung | U_e | V | 230/240 V AC |
| Lichtart | | | Blitzlicht |
| Leuchtmittel | | | LED |
| Farbe | | | orange |
| | | |  |
| Funktion | | |  |
| Anbindung an SmartWire-DT | | | nein |

Technische Daten

Allgemeines

| | | | |
|-------------------------|--|----|---|
| Normen und Bestimmungen | | | IEC/EN 60947-5-1 |
| Klimafestigkeit | | | Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Einbaulage | | | Nach Bedarf |
| Schockfestigkeit | | g | > 15 gemäß IEC 60068-2-27 Schockdauer 11 ms Halbsinus |
| Schutzart IEC | | | IP66 IEC/EN 60529 |
| Schutzart UL | | | Type 4, 4X, 13 |
| Material | | | Gehäuse: Polycarbonat (PC), schwarz Kalotte: Polycarbonat (PC) |
| Kalottenfarbe | | | orange |
| Umgebungstemperatur | | °C | -30 - +60 |
| Anzahl Signalelemente | | | max. 5 mit Standardbasis max. 10 mit Basis für zweiseitige Montage |
| Gewicht | | g | 45 |

Strombahnen

| | | | |
|---|-----------|------|-------|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit | U_{imp} | V AC | 4000 |
| Bemessungsisolationsspannung | U_i | V | 250 |
| Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad | | | III/3 |

Module

| | | | |
|---------------------|--|--|------------|
| Lichtart | | | Blitzlicht |
| Leuchtmittel | | | LED |
| Blink/Blitzfrequenz | | | 1,4 Hz |

| | | |
|--------------------------|---|---------------------|
| Leckstrom | A | < 0.003 |
| Lebensdauer | h | > 100000 |
| Abstrahlwinkel | | 360° |
| Strom-/Leistungsaufnahme | | |
| bei 230 /240V AC | A | 0,10 |
| Spannungsbereich | | 230/240 V AC ± 10 % |

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

| | | |
|-------------------------------------|----|-----|
| Technische Daten für Bauartnachweis | | |
| Min. Betriebsumgebungstemperatur | °C | -30 |
| Max. Betriebsumgebungstemperatur | °C | 60 |

Technische Daten nach ETIM 7.0

| | | |
|--|----|------------|
| Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Signalsäulenelement, optisch (EC000232) | | |
| Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerät / Signalsäulenelement, optisch (ecl@ss10.0.1-27-37-12-20 [AKF038014]) | | |
| Funktion | | Blitzlicht |
| Farbe | | orange |
| Außendurchmesser | mm | 43 |
| Betriebsspannung bei AC 50 Hz | V | 230 - 240 |
| Betriebsspannung bei AC 60 Hz | V | 230 - 240 |
| Betriebsspannung bei DC | V | 0 - 0 |
| Spannungsart | | AC |
| Leuchtmittel | | LED |
| Gehäusefarbe | | schwarz |
| Schutzart (IP) | | IP66 |
| Schutzart (NEMA) | | 4X |

Approbationen

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Product Standards | | IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking |
| UL File No. | | E29184 |
| UL Category Control No. | | NKCR |
| CSA File No. | | UL report applies to both US and Canada |
| CSA Class No. | | NKCR7 |
| North America Certification | | UL listed, certified by UL for use in Canada |
| Degree of Protection | | UL Type 4, 4X, 13 |

