



Szafka modułowa IKA - UV

Typ IKA-2/24-ST-UV
 Catalog No. 174191
 Alternate Catalog No. IKA-2/24-ST-UV

Program dostaw

Funkcja podstawowa			Moduł podstawowy
Funkcja podstawowa			Rozdzielacz instalacyjny
Gama produktów			Rozdzielnica przemysłowa IKA
Kształt			Montaż natynkowy
Miejsce montażu			Wewnątrz Na zewnątrz
Typ instalacji			Montaż natynkowy
Drzwiczki/Klapka			Przezroczysty
Stopień ochrony			IP65
Kolor			Szary
Stelaż na moduł			Szyna-rama
Ośłona chroniąca przed przypadkowym kontaktem			Plastikowy
Rzędy	Liczba		2
Liczba modułów w rzędzie			12
Opis			IP65 Klasa ochronności II Obudowa z tworzywa sztucznego szara (RAL 7035)
Wprowadzenie przewodów			Metryczne wprowadzenie przewodów na górze i na dole, z boku, na tylnej płycie
Konstrukcja zacisków PE i N			Zaciski śrubowe
Zaciski PE i N	Ilość x pole przekroju	mm ²	PE: 8 x (2.5 - 6) + 8 x (4 - 10) + 1 x (10 - 25) + 1 x (16 - 35) N: 8 x (2.5 - 6) + 8 x (4 - 10) + 1 x (10 - 25) + 1 x (16 - 35)
Wyposażenie w zestawie			Moduł podstawowy Szyny nośne na urządzenia Zacisk przewodu neutralnego/ochronnego Śruby montażowe można uszczelnić Zaślepki uszczelniające Oznaczenie toru prądowego Pokrywa pola rezerwowego (6 modułów)

Dane Techniczne

Dane ogólne

Normy i przepisy			EN 62208, IEC/EN 60670-24
RoHS (zgodnie z dyrektywą 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady)			zgodność
Temperatura otoczenia		°C	-25 - +40
Stopień ochrony			IP65
Klasa ochronności			II (całkowita izolacja)
Znamionowe napięcie robocze	Ue	V AC	415
częstotliwość znamionowa	f	Hz	50
Napięcie izolacji			
AC		V AC	1000
DC		napięcie stałe, V	1500

Materiał

Tworzywo			Poliwęglan (tworzywo sztuczne)
Kolor			szary (RAL 7035)

Właściwości materiału

mechaniczny			
odporność na uderzenia			IK08

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
-------------------------------------------------------	--	--	--


Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 20 stopni u góry obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890			
Individual enclosure for wall mounting	P _V	W	30
Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 35 stopni u góry obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890			
Individual enclosure for wall mounting	P _V	W	59
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439			
10.2 Wytrzymałość materiałów i części			
10.2.2 Odporność na korozję			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple			850°C, wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV			1000h UV ISO4892-2, wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie			Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia			IK08
10.2.7 Napisy			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok			IP65
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pelzających			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym			Klasa ochrony 2, dlatego nie dotyczy.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji			
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej			U _i = 1000 V AC
10.9.3 Odporność na napięcie udarowe			3,3 kV
10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.10 Nagrzanie			Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.13 Działanie mechaniczne			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.


Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Distribution boards (EG000023) / Small distribution board (EC000214)		
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Rozdzielnica mini / Small distribution board (ecl@ss10.0.1-27-14-24-09 [ACN387011])		
Sposób montażu		Montaż natynkowy
Liczba rzędów		2
Szerokość wyrażona liczbą modułów		12
Rodzaj pokrywy		Drzwi
Wykonanie pokrywy		With notch
Transparent cover/door		Tak
Materiał obudowy		Tworzywo sztuczne
Wysokość		436
Szerokość		310
Głębokość		145
Głębokość wbudowania		70
Wysokość wbudowania		0
Szerokość wbudowania		0
Głębokość wewnętrzna		60
Earthing terminal block		Nie
Neutral terminal block		Nie
DIN-rail		Tak
Z płytą montażową		Nie
Extension possible		Tak
EMC-version		Nie
Kolor		Szary

Numer RAL		7035
Stopień ochrony (IP)		IP65
Z zamkiem		Nie
Rodzaj zamknięcia		Inne
Signal passing door		Nie

Wymiary





Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

Product overview (Web)

<http://www.eaton.eu/DE/Europe/Electrical/ProductsServices/Residential/index.htm>