



**Phasenschiene, 3Ph, 10qmm, Gabel, 6TE**

**Typ** EVG-3PHAS/6MODUL  
**Katalog Nr.** 215640

Abbildung ähnlich

## Lieferprogramm

Grundfunktion			Stromschiene
Grundfunktion Zubehör			Sammelschiene für kleinen Leistungsschalter Sammelschiene für Fehlerstromschutzeinrichtungen Sammelschiene für kombinierte Fehlerstromschutzeinrichtung
Sammelschientyp			3-phasig
Sortiment			EVG

## Technische Daten nach ETIM 8.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Phasenschiene (EC000215)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Komponente für Niederspannungs-Schalttechnik / Phasenschiene (ec1@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])			
Anzahl der Phasen			3
Polzahl			3
Geeignet für Anzahl Geräte			2
Teilungsmaß		mm	0
Querschnitt		mm <sup>2</sup>	10
Länge		mm	105
Breite in Teilungseinheiten			6
Bemessungsdauerstrom I <sub>u</sub>		A	63
Ausführung des elektrischen Anschlusses			Gabel
Isoliert			ja
Bemessungsstoßspannung		kV	4
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I <sub>q</sub>		kA	25
Max. Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub>		V	500
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I <sub>cw</sub>		kA	0
Geeignet für Geräte mit N-Leiter			nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter			nein
Farbe			sonstige