



Stycznik instalacyjny, 230VAC/50Hz, 4ZZ, 25A, 2JC

Typ **Z-SCH230/25-40**
 Catalog No. **248847**

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy	I_n	A	25
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu	P_{vid}	W	0
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu	P_{vid}	W	10
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu	P_{vs}	W	0
Zdolność oddawania straty mocy	P_{ve}	W	0
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-40
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	60
			0

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Installation contactor for distribution board (EC001653)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Modułowa obudowa do szafek elektroinstalacyjnych / Stycznik instalacyjny (ecl@ss10.0.1-27-14-23-08 [AFZ820015])			
Rated operating voltage			440 - 440
Znamionowy prąd pracy			25
Utility category			1
Rated excitation voltage			195.5 - 253
Voltage type (operating voltage)			AC
Voltage type (excitation voltage)			AC
Liczba styków zwiernych			4
Liczba styków rozwiernych			0
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek			3000
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek			1160
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)			2552
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)			1044
Slider for hand switch			Nie
Szerokość wyrażona liczbą modułów			2
Głębokość wbudowania			60
Możliwość dodatkowego wyposażenia			Tak
Z funkcją dzień/noc			Nie
Hum-free			Nie
Stopień ochrony (IP)			IP40