



Phasenschiene, 3Ph, 10qmm, Gabel, 16TE

Typ EVG-3PHAS/16MODUL
Katalog Nr. 285381

Abbildung ähnlich

Lieferprogramm

Grundfunktion		Stromschiene
Grundfunktion Zubehör		Sammelschiene für kleinen Leistungsschalter Sammelschiene für Fehlerstromschutzeinrichtungen Sammelschiene für kombinierte Fehlerstromschutzeinrichtung
Sammelschientyp		3-phasig
Sortiment		EVG

Technische Daten nach ETIM 7.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Phasenschiene (EC000215)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Komponente für Niederspannungs-Schalttechnik / Phasenschiene (ec1@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])			
Anzahl der Phasen			3
Polzahl			3
Geeignet für Anzahl Geräte			5
Teilungsmaß		mm	0
Querschnitt		mm ²	10
Länge		mm	286
Anzahl der Teilungseinheiten			16
Bemessungsdauerstrom I _u		A	63
Ausführung des elektrischen Anschlusses			Gabel
Isoliert			ja
Bemessungsstoßspannung		kV	4
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I _q		kA	25
Max. Bemessungsbetriebsspannung U _e		V	415
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I _{cw}		kA	0
Geeignet für Geräte mit N-Leiter			nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter			nein