



Sbarre EV 3fas., 16unità passo, 63A per PLS. CLS. PKN., PFIM, PFHM, PFNM

Tipo EVG-3PHAS/16MODUL
Catalog No. 285381

Abbildung ähnlich

Programma di fornitura

Funzione di base		sbarra di distribuzione
Funzione base accessori		Sbarra di distribuzione per interruttore di protezione della linea Sbarra di distribuzione per interruttori differenziali Sbarra di distribuzione per interruttore protettore combinato FI/LS
Tipo di sistema di sbarre		a 3 fasi
Assortimento		EVG

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / sbarra di fase (EC000215)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Componente Per Tecnica Commutazione A Bassa Tensione / Phase busbar (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])			
numero di fasi			3
numero di poli			3
adatto per numero di apparecchi			5
misura di divisione		mm	0
sezione		mm	10
lunghezza		mm	286
numero di unità di suddivisione			16
corrente nominale permanente I _n		A	63
esecuzione del collegamento elettrico			forca
isolato			si
tensione impulsiva nominale		kV	4
corrente di corto circuito nominale condizionale I _q		kA	25
max. tensione d'esercizio nominale U _e		V	415
resistenza a corrente di breve durata I _{cw}		kA	0
adatto per apparecchi con conduttore N			no
adatto per apparecchi con interruttore ausiliario			no