



Porte fusible, Basse tension, 50 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, 2P, IEC, remplace CH142B



Référence 2P 14x51 Fuse Holder
N° de catalogue CH142DU

Gamme de livraison

Gamme			Equipements complémentaires pour fusibles
Fonction de base			Porte-fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	50
Tension assignée d'emploi			AC 690 V
Facteur de zoom			14 x 51 mm
Description			remplace CH142B
Nombre de pôles			2P
Utilisable pour taille			Fusibles C14G Fusibles C14M
Norme/Agrément			IEC
Normes/Réglémentations			IEC 60269-1

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Support pour fusible cylindrique (EC002705)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Systèmes à fusibles / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [AD1305007])			
tension nominale		V	690
mode de pose			rail DIN
pour taille de fusible			14x51 mm
nombre de pôles			2
pôle neutre sectionné simultanément			non
verrouillable			oui
affichage de défaillances optique			non
largeur en nombre de modules			3
profondeur d'encastrement		mm	51.5
indice de protection (IP)			IP20