



Блок предохранителей + дверь, 6х3хE27, ВхШхД = 375х375х150 мм

Тип **RS27/I44E/T**
Каталог № **001885**

Программа поставок

Размеры		мм	
Ассортимент			Изолированный корпус C1
Основная функция			Скомплектованный корпус
Функция продукции			Предохранительный отдельный корпус
Отдельное устройство/законченное устройство			Отдельное устройство
Класс защиты			IP65
Описание			Метрические штамповки во всех боковых стенках Прозрачная крышка с быстроразъемными креплениями Шины PE/N Крышка для защиты от прикосновения с маркировочной полоской Крепежные ленты для настенной установки пломбируемые запоры крышки
Функция			с трехполюсными цоколями перемыкающего предохранителя на токовых шинах, могут быть заменены спереди
Исполнение крышки			прозрачный
Исполнение двери			прозрачный
ширина		мм	375
Высота		мм	375
Глубина		мм	150
Расчетный рабочий ток	I_e	A	25
Номинальное напряжение	U_e	V перем. тока	500
Предохранитель макс.		A	25, DII/E27
защищенные предохранителем электрические цепи		Количество	6 x 1-полюсн. 6 x 3-полюсн.
Клеммы PE и N число x поперечное сечение		мм ²	по 2 x (6 - 35) по 18 x (1 - 6)

указания		F	
E			
	1 x M50/32		1 x M63/40
	2 x M40/25		6 x M25/16
	8 x M25/16		10 x M20
	2 x M20		2 x M16

указания ---Шины PE/N
Дополнительное оснащение для корпуса предохранителя →№ 090351
Плавкие предохранители, подгоночные вставки и завинчивающиеся крышки
→#288934
→#288909
→#100651

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Energy distribution systems (EG000015) / Switch fuse enclosure (EC002277)		
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical insulation and connecting material / Energy distribution system / Switch fuse enclosure (ecl@ss8.1-27-40-06-24 [ADI674004])		
Number of poles		3
Concurrently switching N-neutral		No
Nominal rated current	A	25
Nominal rated voltage	V	500

Number of groups			6
Protection			Screw fuse
Material housing			Plastic
Degree of protection (IP)			IP65
Height		mm	375
Width		mm	375
Depth		mm	150
Extension possible			Yes
Positioning on rail system			Universal
With transparent cover			Yes

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Render http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&
Сертификат модели: xEnergy Safety Ci

allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Render http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&
Экономьте время — мы поможем вам со сборкой

allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Render http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&
Информация о товаре: xEnergy Safety Ci