



Цилиндрическая плавкая вставка 22x58 100A

Тип **Z-C22/SE-100A/GG**  
Каталог № **112187**

Abbildung ähnlich

## Программа поставок

Ассортимент			Материал предохранителей
Основная функция			Дополнительное оснащение
Основная функция			Цилиндрические плавкие вставки
Категория применения			Категория применения gG (gL)
Величина			22 x 58
Расчетный рабочий ток	$I_e$	A	100
Номинальное напряжение	$U_e$	В перем. тока	500

## Технические характеристики

### Электрический

Стандарты и предписания			IEC 60269-1 IEC 60269-2-1
Номинальное напряжение	$U_e$	B	
Номинальное напряжение	$U_e$	В перем. тока	500
	$U_e$	В перем. тока	
Номинальное напряжение	$U_e$	В перем. тока	16 - 40 A: 690 50 - 100 A: 500
Номинальная частота	f	Гц	50

### Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	55

## Технические характеристики согласно ETIM 5.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Cylindrical fuse (safety fuse) (ecl@ss8-27-14-20-02 [AFZ797009])			
Size			22x58 mm
Rated voltage			-
Nominal current		A	100
With striker			No