



Cartouche fusible, grande vitesse, 40 A, AC 690 V, 200 kA, DIN 00, 30 x 51 x 100 mm, gR, DIN, IEC, indicateur de fusion simple



Référence **FUSE 40A 690V 00/80 GR**
 N° de catalogue **170M2610**

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	40
Tension assignée d'emploi			AC 690 V
Taille			DIN 00
Facteur de zoom			30 x 51 x 100 mm
Classe d'emploi			gR
Voyant indicateur			indicateur de fusion simple
Pouvoir de coupure		kA	200
Utilisable pour taille			protection par semi-conducteur
Norme/Agrément			DIN IEC
Forme			corps carré avec pattes décalées à fixation par boulon (fendues)
Normes/Réglémentations			DIN 43653 IEC 60269-4

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])			
système de fusible selon IEC 60269			autre
taille de fusible selon IEC 60269			00
type de courant			AC
tension assignée CA		V	690
tension de fonctionnement CC		V	
calibre/courant nominal assigné (In)		A	40
classe de fonctionnement			gR (gamme complète protection des convertisseurs)
puissance de coupure		kA	200
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			percuteur
dissipation thermique sous courant nominal		W	9
trous de fixation			M10
distance centre à centre entre raccords		mm	78