



Cartouche fusible, grande vitesse, 100 A, DC 2000 V, 100 kA, 39 x 66 x 216 mm, aR, IEC, indicateur de type K



Référence FUSE 100A 2000VDC 1C/A170 SST AR
N° de catalogue 170M2053

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	100
Tension assignée d'emploi			DC 2000 V
Facteur de zoom			39 x 66 x 216 mm
Classe d'emploi			aR
Voyant indicateur			indicateur de type K
Pouvoir de coupure		kA	100
Utilisable pour taille			traction troisième rail
Norme/Agrément			IEC
Forme			corps carré avec pattes décalées à fixation par boulon
Normes/Réglementations			IEC 60269-4

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			1
type de courant			DC
tension assignée CA		V	
tension de fonctionnement CC		V	2000
calibre/courant nominal assigné (In)		A	100
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure		kA	100
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			autre
Dissipation thermique sous courant nominal		W	63
trous de fixation			M8
distance centre à centre entre raccords		mm	197